





DP75-E 露点制御通気ユニット

LI-6400光合成測定装置や他の炭酸CO₂/H₂O分析計の水分校正に使用できます。



トレッド合同会社

<http://www.ne.jp/asahi/tech/tread/>

DP75-E露点制御通気ユニット特徴

露点で広範囲に制御指令ができます、湿度換算で40%RHから90%RHレベルまで
LI-6400光合成蒸散測定装置光合成や他の分析計各種の校正が行えます。
露点制御された水槽ユニットに本体内部ポンプからの通気1.5L/分で水蒸気を
様々な機器に送ります。

LI-6400光合成装置で蒸散の低い植物、或いはアラビドプシスなどの実験系植物などの
測定時、インレットからの水分環境制御として活用ができます。

大型水槽で水蒸気を長時間送気できて、水槽への水道水の追加も簡単で、残存水の
確認もアクリルケースを通して目視で行えます。

操作は簡単で希望する露点温度を直接、温度コントローラーに入力し、電源スイッチと
温度制御スイッチ、露点温度の到達を確認し他の地にフロースイッチを押せば制御
された水蒸気が送気されます。

DP75-E露点制御通気ユニット安定精度データ

