


外来



消毒液 → オートクレーブ等高温滅菌不可の商品です。

※ 適正エアーク圧は0.8kg/cm前後です。


●ワニ型ネブライザー  
 インター式本体  
 (硝子製)



※ ロットにより若干  
 形状が異なること  
 があります。




<インター式の接続例>



■一体型ネブライザー■

- PS型ネブライザー (硝子製)
- ワニ型ネブライザー 鼻用一体型 (硝子製)
- ワニ型ネブライザー 喉頭用一体型 (硝子製)



※ ワニ型に比較して霧が  
 微細で量が豊かです。

(小児用)